

## L10-500 远红外快速干燥箱

### 结构特点

- 该产品由箱体、远红外加热幅射器、温度调节器、电路控制部分等。
- 采用微电脑智能液晶控温仪，精度高，无超调，大屏幕液晶显示屏，多组数据一屏显示，有温度修正功能、定时功能，使用方便，更具人性化设计。
- 箱体采用优质薄钢板制成。
- 工作室角采用圆弧过渡设计，便于箱内的清洗工作，工作室采用优质不锈钢，隔板支架可以自由装卸。
- 多组加热器。
- 使用选温开关，可根据加热速度和使用温度合理选择档次。
- 进风口开关自如、风道结构合理、工作室温度均匀性好。
- 门与箱体采用硅橡胶密封圈，密封性能良好。
- 外门设有方形观察窗，便于观看工作室物品。
- 装有漏电保护器。
- 装有辅助温控器，确保在主温控失去控制的情况下，产品还能正常工作。
- 可选配微型打印机或 485 接口，用于打印或连接电脑，实现远程控制和报警。



### 主要技术指标

- 温度波动度/分辨率： $\pm 1^{\circ}\text{C} / 0.1^{\circ}\text{C}$
- 温度均匀性：不大于最高温度的 $\pm 3.5\%$

### 技术参数

产品型号	外型尺寸(cm) W×D×H	内室尺寸(cm) W×D×H	包装箱尺寸 (cm)W×D×H	额定功 率(W)	净重 / 毛 重(Kg)	温控范围 ( $^{\circ}\text{C}$ )	电源 电压
L10-500	78×69×80	50×50×55	96×70×100	2800	76/111	室温 +5~300	220V 50Hz

## 上海龙跃仪器设备有限公司

地址：上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷 15 号楼 1 楼 邮编：201600

服务热线：4000216118

网址：[www.longyuesh.com](http://www.longyuesh.com)