

## LV0-0B (6020) 真空干燥箱

### 适用范围

该产品适用于工矿企业、医学院校、科研单位在真空条件下对物品进行干燥、加热处理等试验，专为干燥热敏性、易分解和易氧化物品而设计，能向工作室充入惰性气体，特别对一些成分复杂的物品能进行快速干燥。

### 结构特点

- 长方形工作室使有效容积达到最大。
- 微电脑智能液晶控温仪，控温精确可靠。
- 工作室采用优质 304 不锈钢板制成，确保产品经久耐用，便于清洁。
- 钢化、防弹双层玻璃门，能确保操作者的安全，观察工作室物品一目了然。
- 箱门闭合松紧能调节，门密封圈采用硅橡胶制成，确保箱内真空度的维持。
- 存储、加热、试验、干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，不会导致氧化。
- 装有漏电保护器。



LV0 系列台式

### 技术参数

参数	型号	LV0-0B (6020)
电源		交流 220V, 50Hz
消耗功率 (W)		500
控温范围 (°C)		室温+10~200
温度波动度/分辨率		±1°C/ 0.1°C
真空度		<133 Pa
工作室尺寸 (cm) W×D×H		30×30×28
外形尺寸 (cm) W×D×H		58×57×45
包装箱尺寸 (cm) W×D×H		70×64×60
净重/毛重 (Kg)		35 /50
隔板数量 (块)		1
产品形状		台式

## 上海龙跃仪器设备有限公司

地址:上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷 15 号楼 1 楼 邮编: 201600

服务热线: 4000216118

网址: [www.longyuesh.com](http://www.longyuesh.com)

## 上海龙跃仪器设备有限公司

地址:上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷 15 号楼 1 楼 邮编: 201600

服务热线: 4000216118

网址: [www.longyuesh.com](http://www.longyuesh.com)