

## 二氧化碳叠加摇床 LYZ-D2403-D0530（单台）

- 容量：350L
  - 温控范围：室温下 18℃~60℃，温控精度：0.1℃，温度均匀性：≤±0.3℃
  - CO<sub>2</sub> 浓度控制范围：0~20%VOL，CO<sub>2</sub> 控制精度：0.1%，均匀性：≤±0.5%
  - 主动控湿：湿度控制范围：35%~90%，湿度控制精度：±0.1%，湿度均匀性：≤±5%
  - 旋转转速：0（停止），10~300rpm 及以上并可叠加放置，且叠加后摇床转速不受高度影响其转速限制，转速精度：1rpm
  - 振幅：φ25mm/φ50mm 可自由调节
  - 摇板：双层摇板（单层）
  - 单层摇板可容纳 2000ml 的三角摇瓶满载数量：15 个以上
  - 工作环境：5~35℃
  - 电源：220V~240V/50-60Hz，功率：≤1450W
  - 摇板尺寸 单层 900×560（mm）
  - 摇板数量 2 块(可拆卸作为单层使用)
  - 外型尺寸 1420×900×740（mm）（单台） 开门深度不超过 1400mm
  - 外型尺寸 1420×900×1400（mm）（两台叠加） 开门深度不超过 1400mm
- ◇ UV 灭菌单元
- ◇ 材质：内腔采用 304 不锈钢
- ◇ 驱动方式：磁力驱动叠加式恒温振荡器（无皮带）
- ◇ 来电自动恢复功能：是
- ◇ 7 寸触摸控制面板直观易操作，无需培训，就可轻易控制某个参数的开关及改变其参数值。
- ◇ 可以设置多段式程序，设置不同温度、转速、气体浓度、时间等培养参数，程序之间自动无缝切换；可以随时查看培养过程的任意参数、历史数据曲线。
- ◇ 完美的外观，监视界面显示温度、转速和气体浓度。按键上每个功能都有不同的颜



### 上海龙跃仪器设备有限公司

地址：上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷 15 号 1 楼 邮编：201600

服务热线：4000216118

网址：[www.longyuesh.com](http://www.longyuesh.com)

色分配，可让您操作更简便。

- ◇ 可设置解屏操控密码，为公共实验室的用户提供了实验安全保障，避免在进行的实验被误操作而停止。
- ◇ CO<sub>2</sub> 采用进口红外传感器，用于控制培养箱内 CO<sub>2</sub> 浓度，控制精度高。
- ◇ 每层独立控制，各层可在不同温度、CO<sub>2</sub>、转速下同时运转或根据需要运行一层，二层。
- ◇ 人性化设计，下翻式开门；摇板可自由抽出，方便装卸摇瓶。
- ◇ 配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强。
- ◇ 精选进口优质压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行。
- ◇ 人性化设计的开盖即停功能，使用更加安全便捷。
- ◇ 装有漏电保护器。
- ◇ 装有辅助温控器，确保在主温控失去控制的情况下，产品还能够正常工作（针对加热）。
- ◇ 具有 USB 接口，可连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。

## 上海龙跃仪器设备有限公司

地址:上海市松江区广富林东路 66 号海尔智谷 15 号 1 楼 邮编: 201600

服务热线: 4000216118

网址: [www.longyuesh.com](http://www.longyuesh.com)